



無印良品

밀폐 법랑 보온용기 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.



사용방법		
여는 방법		밸브를 올린 상태로 뚜껑을 열어주십시오. (밸브가 내려간 상태에서는 뚜껑이 밀폐되어, 열 수 없습니다.)
닫는 방법		뚜껑을 본체에 눌러 닫은 후 밸브를 위에서 아래로 밀폐시켜 주십시오. (뚜껑은 본체에 딱 맞도록 확실히 닫아주십시오.)


[가열시 주의사항]

- 전자레인지, IH조리기에서는 사용하지 않습니다. 사용 하시더라도 가열되지 않는다거나 용기변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 직화 또는 오븐의 사용이 가능하지만 뚜껑과 고무패킹을 분리하신 후에 열을 가하여 주십시오.
- 직화 사용 시에는 불의 크기를 용기의 바닥 밀면 보다 크게 하여 사용하지 않도록 주의하여 주십시오. 또 가스 레인지 위에 안정적으로 올려 두었는지 확인하신 후에 사용해 주십시오.
- 내용물 없이 열을 가하지 말아 주십시오. 법랑용기의 파손 원인이 됩니다. 만일 빈 용기를 가열하셨을 경우에 급랭을 하게 되면 법랑의 벗겨짐과 손상의 원인이 되므로 물로 식하지 마시고 자연스럽게 식을 수 있도록 기다려 주십시오.
- 선까지 물 등을 가득 채워서 사용하지 말아 주십시오.
- 볶음요리에는 사용하지 말아 주십시오.
- 튀김요리에는 사용하지 말아 주십시오.
- 가열 후 법랑용기는 매우 뜨겁습니다. 용기를 만지실 때는 주방용장갑 혹은 행주를 사용하여 화상을 입지 않도록 주의해 주십시오.
- 난로 위에서 사용하지 말아 주십시오.

[뚜껑, 밸브, 고무패킹 취급 시 주의사항]


- 들어서 옮길 때는 뚜껑을 잡지 마시고 반드시 용기 부분을 잡아 주십시오. 뚜껑을 잡으시면 용기가 떨어져 낙하 혹은 상처의 원인이 될 수 있습니다.
- 뚜껑을 열 때는 반드시 용기 부분을 꼭 잡고 열어 주십시오.
- 뚜껑과 밸브 고무패킹은 식품의 색소에 의하여 착색이 되는 경우가 있습니다. 또 냄새가 강한 식품에 의해 냄새가 남는 경우가 있으므로 주의하여 주십시오.

- 뚜껑은 완전밀폐식이 아닙니다. 옆으로 눕혀두거나 한쪽으로 치우친 상태에서 보존하거나 들지 않도록 하여 주십시오.
- 밸브와 고무패킹에 수분 혹은 기름기가 많이 남아 있는 상태에서 뚜껑을 덮으면 밸브와 고무 패킹이 미끄러워 뚜껑이 밀착되지 않는 경우가 있습니다. 또는 음식물이 뜨거운 상태에서 뚜껑을 덮으면 열 팽창에 의해 뚜껑이 제대로 닫히지 않을 수 있으므로 음식물을 식힌 후에 보존하도록 하여 주십시오.
- 뚜껑을 열 때는 반드시 밸브를 열고 본체를 꼭 잡은 후에 열어 주십시오.
- 취급 방식에 의해 뚜껑이 휘거나 닫히지 않게 될 수 있습니다. 이하의 내용에 주의해 주십시오.
 - 열탕소독 시에는 뜨거운 물을 부어 주는 정도로 하여 주십시오.
 - 삶거나 끓는 물에 넣어 두는 것은 피해 주십시오.
 - 뜨거운 뚜껑은 평평한 곳에 놓아 주십시오.
- 밸브, 고무패킹은 그림의 위치와 같이 셋팅하여 주십시오.



[관리방법]

- 세정하실 경우 부드러운 스펀지와 중성세제를 사용하여 주십시오. 연마제가 포함된 나일론 수세미, 금속수세미, 입자가 굵은 클렌저 등을 사용하시면 법랑 표면이 손상되므로 사용하지 말아 주십시오.
- 눌러붙거나 오염이 심한 경우 뜨거운 물을 부어 눌러붙은 부분을 부드럽게 한 후에 세정하여 주십시오. 씻은 후에는 물기를 잘 닦아 주십시오.
- 장시간 물에 넣어두지 말아 주십시오. 또 단단한 금속제 주걱 등은 사용하지 말아 주십시오.
- 법랑은 유리재질입니다. 부딪히거나 떨어트리는 등의 충격을 주면 표면에 금이 가고 파손의 원인이 될 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 조리, 식품보존 이외의 용도로는 사용하지 말아 주십시오.



[법랑에 대하여]

- 법랑은 제조공정에 있어서 가장자리 등 유약이 묻기 힘든 곳이 있습니다. 그로 인해 긴 시간동안 물에 넣어두거나, 염분을 포함한 음식물이 그 부분에 묻은 채로 방치하여 두게 되면 녹슬 경우가 발생 하므로 주의해 주시기 바랍니다.

	본체	뚜껑	밸브
품질 표시			
	표면가공 : 법랑 재료종류 : 법랑용동판 밀면두께 : 0.6mm	재질 : 폴리프로필렌 내열온도 : 120℃ 내냉온도 : -20℃	재질 : 실리콘고무 내열온도 : 200℃ 내냉온도 : -20℃